

V-블록 부품 오른쪽/왼쪽

1648.800




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



| D1 (mm) Ø 면적 | n x T (mm) 거리 | X |
|-----------------|------------------|-----|
| | | |
| 140-430 | 2x50=100 | 240 |
| 240-530 | 3x50=150 | 290 |
| 340-630 | 4x50=200 | 340 |
| 440-730 | 5x50=250 | 390 |
| 540-830 | 6x50=300 | 440 |
| 640-930 | 7x50=350 | 490 |
| 740-1030 | 8x50=400 | 540 |
| 840-1130 | 9x50=450 | 590 |

주문 정보

| 시스템 | b ₁ | d ₁ | 치수 s | a | 제품 번호 |
|-----------|----------------|----------------|---------|----|----------|
| | | | [mm] | | |
| 왼쪽 - 그림 1 | | | | | |
| L16 | 53 | 16 | 20 | 17 | 1648.800 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.