

## 계단식 죠오

1701.110



### 제품 설명

- 상부와 측면, 평행 죠오의 고정을 위한 나사산
- 연마처리된 클램핑 표면
- 평행 조절 부품과 교환가능한 죠오 (Art. No. 1701.250-1701.280) 를 장착가능한 민자형 면의 추가 나사산
- 죠오 양면의 클릭 시스템을 위한 고정 부 (제품 번호: 1701.190 -1701.200)

### 재질

- 스틸, 경화처리

### 그림





그림 1

그림 2

### 주문 정보

죤오 넓이 [mm]	치수 [mm]							[g]	제품 번호.
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
죤오, 이동식 - 그림 2									
125	124,4	70	40	47	39,5	20	24	2000	1701.110

### 적용 예



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
클램핑 넓이(폭) s <sub>1</sub>	0 - 62	0 - 182	0 - 312
클램핑 넓이(폭) s <sub>2</sub>	85 - 193	131 - 313	88 - 443

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.