


## 마스터 죠오 어댑터

1701.150



### 제품 설명

- 경화처리한 죠오의 윗면
- 교환가능한 죠오 (1701.250-1701.280) 를 장착가능한 추가 나사산
- 연삭처리된 클램핑 표면
- 죠오 윗면의 클릭 시스템을 위한 고정 부 (제품 번호: 1701.190 -1701.200)

### 재질

- 스틸

### 그림





그림 1

그림 2

### 주문 정보

죠오 넓이 [mm]	치수 [mm]							[kg]	제품 번호
	b	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
125	126	80	32	52	58	20	24	4	1701.150

### 적용 예



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
클램핑 넓이(폭) s <sub>1</sub>	66 - 126	71 - 243	66 - 376
클램핑 넓이(폭) s <sub>2</sub>	0 - 107	47 - 224	0 - 357

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.