

## 프리즘형(V형) 죠오

1701.270




### 제품 설명

- 원형 및 평면 가공물의 수평 및 수직 클램핑 용
- 고정 나사는 별도 주문 (제품 번호: 1701.300)
- 이 제품은 두 개로 공급됨

### 재질

- 스틸, 경화처리

### 그림



### 주문 정보

죠오 넓이 [mm]	치수								[g]	제품 번호
	b	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>		
125	125	18 - 55	12 - 28	35	15	3	40	35	1700	1701.270

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.