

계단식 죠오 · 그립퍼(Gripper) 스테드 용 1702.500



제품 설명

- 상부면과 옆면, 평행 죠오의 고정을 위한 나사산 있음
- 연마처리된 클램핑 표면
- 평행 조절 부품과 교환가능한 죠오 (제품 번호: 1701.250-1701.280) 를 장착가능한 민자형 면의 추가 나사산
- 그립퍼 스테드 장착에 적합
- 조절 없이 첫번째 두번째 클램핑
- 죠오 양면의 클릭 시스템을 위한 고정 부 (제품 번호: 1701.190 -1701.200)

주의사항:

이 단단한 죠오는 다음의 경우에만 사용하기 적합함. 직사각형 가공물 (톱 커팅) - 평행도가 0.5 mm ($l \leq 0.5$)보다 작거나 같은 경우 원통형 가공물 - 진원도가 0.5 ($O \leq 0.5$) 이하인 경우

재질

- 스틸, 경화처리

그림




그림 1





그림 2

주문 정보

죤오 넓이 [mm]	치수									[g]	제품 번호.
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	c			
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800	1702.500	

적용 예



	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
클램핑 넓이(폭) s ₁	0 - 64	0 - 182	0 - 314
클램핑 넓이(폭) s ₂	52 - 106	52 - 224	52 - 356
클램핑 넓이(폭) s ₂ 동근 가공물	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
클램핑 넓이(폭) s ₃	78 - 106	131 - 313	131 - 445
클램핑 넓이(폭) s ₄	107 - 214	160 - 332	160 - 464

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.