

5면 가공용 죠오

1704.100



제품 설명

- 5면 가공을 위해 적합
- 톨을 위한 더 나은 접근성
- 연마처리된 클램핑 표면
- 평행 부품을 위한 추가 나사산
- 풀-다운(Pull-down)을 통한 정밀성
- 형태 고정을 통한 안전성

재질

- 스틸, 플라즈마 질화 처리

그림




그림 1




그림 2

주문 정보

| 죠오 넓이 [mm] | 치수 | | | | | | | | | | | | | | [kg] | 제품 번호. | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------|--------|----------|
| | b ₁ | b ₂ | b ₃ | b ₄ | b ₅ | l ₁ | l ₂ | l ₃ | l ₄ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | a | | | c |
| 125 | 116 | 92 | 60 | 30 | 108 | 103 | 13,5 | 31 | 16,5 | 97,5 | 48 | 76 | 56 | 69 | 24 | 6 | 1704.100 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.