

## 토크 렌치 1705.200




### 제품 설명

- 10 ~ 60 Nm 사이 조절 가능

### 재질

- 스틸, 단조

### 그림



### 주문 정보

| 치수<br>l<br>[mm] | AK<br>(사각 드라이브)<br>[내부] | <br>[g] | 제품 번호.   |
|-----------------|-------------------------|---------|----------|
| 305             | 3/8                     | 577     | 1705.200 |

### 규정 준수

#### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

#### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.