

클램핑 앵글  
1906.240



제품 설명

재질

- 회 주철 GG

더 많은 정보


참조

스페셜 플레이트는 별도 요청.

추가 제품

- 나사산 리프팅 핀, 자체-체결


그림



주문 정보

l <sub>1</sub>	h <sub>1</sub>	h	a ±0,013	b <sub>2</sub> ±0,2	치수		l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	h <sub>2</sub> ±0,02	s ±0,025	d	y [mm]	스크류용 [mm]	잠금 출 수 n	제품 번호.
					l <sub>3</sub> ±0,2	l <sub>3</sub> [mm]									
400	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

### 0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.