

스프링 플런저 · 민자형

22070.0008



제품 설명

특히 톨-마킹에 사용되도록 만들어졌음.
제품을 분리할 때 또는 공구제작 시 스프링 지지에 사용.
이 스프링 플런저를 분해하는 것은 불가능.

재질

나사 고정식 패드
• 스틸, 표면 경화처리, 흑색처리

몸체
• 스틸, 흑색처리


스프링
• 스테인리스 스틸

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히
검사되었음.

그림




주문 정보

치수			스트로크 s	스프링력 ¹⁾		최대 [°C]	위치 홀 H7 [mm]	[g]	제품 번호
d1	d2	d3		F1	F2				
[mm]			[mm]	[N]	[N]				
-0,05				~	~				
8	3,9	10	24	30	88	250	8	7,4	22070.0008

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.