

스프링 바디 22100.0373



제품 설명

스프링 바디는 위치 결정(로케이팅) 용도로 사용 가능.

재질

- 몸체
- 스테인레스 스틸 A2
- 스프링
- 스테인레스 스틸 1.4310

더 많은 정보

참조

스페셜 스프링은 별도 요청.

그림




그림 1

그림 2


그림 3

주문 정보

치수			스트로크 s [mm]	스프링력 ¹⁾		스프링률 [N/mm]	최대 온도 [°C]	무게 [g]	제품 번호
d ₁ ±0,05	L ₀	d ₂		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
스테인레스 스틸 몸체, 둥근형, 칼라 있는 형 - 그림 3									
3	13	4,1	1,1	5,3	7,2	1,75	250	0,2	22100.0373

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.