

인덱스 플런저 미니 인덱스 · 기본 타입

22110.0744



제품 설명

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.
최소의 작업 공간에 적합.
완벽하게 나사볼트를 조일 수 있다.

재질

몸체

- 스테인레스 스틸 1.4305

잠금핀

- 스테인레스 스틸 1.4305

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림



그림 1

그림 2

주문 정보

d ₁ h9	d ₂	d ₃	치수			WS	스프링력 ¹⁾		온도		중량	제품 번호	
			d ₄	l ₁	l ₂ 최소		l ₃	F ₁ ~	F ₂ ~	최소			최대
			[mm]			[mm]	[N]		[°C]		[g]		
잠금장치 있음 - 그림 2, 스테인리스 스틸													
6	M12 x 1,5	28	20	40,5	7	10	14	10	23	-30	80	39	22110.0744

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.