

인덱스 플런저 미니 인덱스

22110.2060



제품 설명

얇은 판에 고정하여 사용하기 적합함.
최소의 작업 공간에 적합.

재질

몸체

- 스텐레스 스틸 1.4305

잠금핀

- 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

- 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광
- 열가소성 PA6, 빨간색, 무광택

조립

미니 인덱스의 나사를 조인다. 손잡이를 들면, 조립할 수 있도록 육각너트가 풀린다.
나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

자체 잠금 타입 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 30도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨.

더 많은 정보

참조

손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 중간 링, 인덱스 플런저용

그림




그림 1




그림 2

주문 정보

		치수						WS	스프링력 ¹⁾						제품 번호.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	[mm]	F ₁	F ₂	최소	최대	온도	[g]	
0 -0,06	M10 x 1	25	18	34	7	7	4,5	12	~	~	-30	80	-30 ~ 80	25	22110.2060



잠금장치 있음, 빨간 브 - 그림 2, 스테인리스 스틸

7 M10 x 1 25 18 34 7 7 4,5 12 5 18 -30 80 25 22110.2060

¹⁾ 통계상 평균수치임

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텉스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.