

인덱스 플런저 · 심플 디자인  
22120.0796



제품 설명

정밀 포지셔닝이 필요하지 않을 경우에만 제한적으로 사용.  
심플하게 디자인되어 치수가 매우 작다.

재질

- 몸체  
 • 스테인레스 스틸 1.4305
- 잠금핀  
 • 스테인레스 스틸 1.4305
- 손잡이  
 • 플라스틱 PA 6, 검은색, 무광

작동

잠금 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90도 돌리면 톱니 멈추개에 의해 고정됨 (이때 잠금 핀이 돌출되어 있지 않음).

더 많은 정보

참조

잠금너트는 별도 구입.  
손잡이 분리 불가능

추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림




그림 1




그림 2





그림 3

주문 정보


치수										WS	조임 토크 최대	스프링력 <sup>1)</sup>		온도		중량	제품 번호
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> 최소	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s 최소			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	최소	최대		
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[°C]				
손잡이 있음 잠금장치 있음 - 그림 3, 스테인리스 스틸																	
6	M10	18	11,5	52	6	20	10,5	17	6	10	15	5	21	-30	80	18	22120.0796

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d <sub>2</sub> [mm]	렌치 사이즈 [mm]	중량 [g]	제품 번호
스테인리스 스틸				
	M10	16	5,3	22120.0716

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.