

인덱스 플런저 · 폴림 방지  
22122.0005



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

몸체

- 스틸, 흑색처리

누름 단추

- 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

잠금핀

- 스틸, 경화처리

손잡이

- 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

빨간색 버튼을 누른 상태로 유지한다. 잠금 핀은 이 버튼을 누른 상태에서만 손잡이를 당겨 뺄 수 있다.

더 많은 정보



참조

손잡이 분리 불가능  
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림



잠금 너트

22120.0116 - .0118 (스틸)

22120.0516 - .0518 (스테인리스 스틸)

주문 정보

| 치수                               |                |                      |                |                     |                |                | WS<br>[mm] | 스프링력 <sup>1)</sup>  |                     | <br>최소   최대<br>[°C] |    | <br>[g] | 제품 번호.     |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|----|---------|------------|
| d <sub>1</sub><br>-0.02<br>-0.04 | d <sub>2</sub> | l <sub>2</sub><br>최소 | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> |            | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~ |                     |    |         |            |
| [mm]                             |                |                      |                |                     |                |                | [mm]       | [N]                 |                     | [°C]                |    | [g]     |            |
| 스틸                               |                |                      |                |                     |                |                |            |                     |                     |                     |    |         |            |
| 6                                | M12 x 1,5      | 6                    | 28             | 56                  | 22             | 6              | 19         | 6,5                 | 19                  | -30                 | 80 | 45      | 22122.0005 |

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

|    | 치수<br>d <sub>2</sub><br>[mm] | 렌치 사이즈<br>[mm] | <br>[g] | 제품 번호.     |
|----|------------------------------|----------------|---------|------------|
| 스틸 |                              |                |         |            |
|    | M12 x 1,5                    | 18             | 7,5     | 22120.0116 |

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.