

인덱스 플런저 · 풀림 방지  
22122.0105



제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

재질

- 몸체
- 스테레스 스틸 1.4305
- 누름 단추
- 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색
- 잠금핀
- 스테레스 스틸 1.4305, 니켈 도금
- 손잡이
- 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

작동

빨간색 버튼을 누른 상태로 유지한다. 잠금 핀은 이 버튼을 누른 상태에서만 손잡이를 당겨 뺄 수 있다.

더 많은 정보



참조

손잡이 분리 불가능  
잠금너트는 별도 구입.

추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

그림



잠금 너트

22120.0116 - .0118 (스틸)


22120.0516 - .0518 (스테인리스 스틸)

주문 정보

d <sub>1</sub> -0,02 -0,04	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> 최소	치수				WS [mm]	스프링력 <sup>1)</sup>		최소 ~ 최대		[g]	제품 번호
			d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	[°C]			
스테인리스 스틸													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d <sub>2</sub> [mm]	렌치 사이즈 [mm]	[g]	제품 번호
스테인리스 스틸				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.