

## 인덱스 플런저 · 급속 잠금 머리 22122.0205



### 제품 설명

인덱스 플런저는 인덱싱 (위치 선정) 보어를 위해 사용됨.

### 재질

#### 몸체

- 스틸, 흑색처리

#### 누름 단추

- 열 가소성 수지(플라스틱) POM, 빨간색

#### 잠금핀

- 스틸, 경화처리

#### 손잡이

- 열가소성 수지 PA 6, 검-회색, 무광

### 조립

나사 길이는 인덱스 플런저(EH 22120.)용 중간 링으로 조절할 수 있다.

### 작동

손잡이를 당기면 돌출된 잠금 핀이 들어오면서 잠기게 된다. 돌출된 빨간색 버튼은 잠긴 상태를 의미한다. (잠금 핀은 들어가 있음) 빨간색 버튼을 누르면 핀은 잠금 위치로 신속하게 되돌아간다.

### 더 많은 정보



### 참조

손잡이 분리 불가능  
잠금너트는 별도 구입.

### 추가 제품

- 위치 부상, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용
- 중간 링, 인덱스 플런저용
- 마운팅 블록, 인덱스 볼트와 인덱스 플런저 용

## 그림



잠금 너트

22120.0116 - .0118 (스틸)



22120.0516 - .0518 (스테인리스 스틸)

## 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> 최소	치수				WS	스프링력 <sup>1)</sup>		온도		중량	제품 번호
			d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>		F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	최소	최대		
			[mm]				[mm]	[N]		[°C]		[g]	
-0,02 -0,04			30	53,5	22	6	19	6,5	19	-30	80	49	22122.0205

<sup>1)</sup> 통계상 평균수치임

액세서리

	치수 d <sub>2</sub> [mm]	렌치 사이즈 [mm]	 [g]	제품 번호.
스틸				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116

규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.