

## 마운팅 패드 22590.0212



### 제품 설명

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.

### 재질


- 볼 부품**
- 스테인레스 스틸 1.4305
- 패드**
- 스테인레스 스틸 1.4305

### 더 많은 정보

#### 참조

버전 d<sub>1</sub> = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.


### 그림



### 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	치수			WS	정적 하중에 대한 부하 용량 최대	최대	[g]	제품 번호
		h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t					
		[mm]			[mm]	[kN]	[°C]		
패드와 볼 부품 - 그림 1, 스테인리스 스틸									
M12	40	26	6	11	19	28	250	113	22590.0212

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 특성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 특성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.