

펄크럼 스크류 22591.0012



제품 설명

나사 형태로 고정하는 발 또는 슬러스트 패드로 사용 가능하다.
간단하게 레벨링을 할 수 있는 컴팩트한 디자인. 스페너 또는 내부 육각렌치로 고정가능.

재질


- 몸체
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 볼 부품
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

더 많은 정보

참조

펄크럼 스크류는 정적 하중에 적용될 수 있다.


그림



주문 정보

d ₁	d ₂	치수			WS ₁ [mm]	WS ₂ [mm]	WS ₃ [mm]	정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]	[g]	제품 번호
		l ₁ ±0,5 [mm]	l ₂	l ₃ 최소						
M24	M12	39,9	30	11	12	19	20	35	82	22591.0012

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 압과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.