

핀 · 플라스틱 접촉면

22691.0324



제품 설명

플라스틱 접촉면을 가진 핀은 보호 써포트, 스톱퍼, 스러스트 패드로 사용이 가능하다. 고품질 표면의 손상을 보호할 수 있다.

재질

- 인서트**
- 플라스틱 (PEEK), 파란색
- 몸체**
- 스텐레스 스틸 1.4305

더 많은 정보

추가 제품

- 시트 요소, 플라스틱 접촉면, 각도 조절
- 핀

그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4

주문 정보

치수					WS ₁	정적 하중에 대한 부하 용량 최대	조임 토크 ¹⁾ 최대	온도		중량	제품 번호
h	d ₁	d ₂	d ₃	t				최소	최대		
±0,1		[mm]			[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
암나사, 플라스틱 인서트 (PEEK), 평면 – 그림 4											
25	M8	12,5	19,4	12	17	11,5	18	-60	250	35	22691.0324

¹⁾ 암나사 형태의 볼트 조임 토크는 나사 핀을 위한 것임. Quality 8. 볼트는 반드시 나사산의 전체 길이만큼 조여져야 함.

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.