

스윙 볼트 · DIN 444, B 형 22980.0554



제품 설명

스윙 볼트는 DIN 444와 유사. 고 품질 8.8의 스틸 디자인. 스테인레스 스틸 A2-50은 최소 500 N/mm²의 인장력을 지님.

재질

- 스테인레스 스틸 1.4301

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조


추가 제품

- 스윙 볼트, DIN 444, B 형, 재질 8.8 초정밀 디자인

그림



주문 정보

d ₁	l	치수 d ₂ H9 [mm]	d ₃	b	s	 [g]	제품 번호.
스테인리스 스틸							
M24	160	22	45	60	25	649	22980.0554

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.