

## T-슬롯 용 너트 · DIN 508

### 23010.0123



#### 제품 설명

T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

#### 재질

- 열처리 스틸, 재질 8, 밝은색

#### 조립


T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.

#### 더 많은 정보


#### 참조

스페셜 타입 별도 요청.

#### 그림




#### 주문 정보

| T-슬롯 사이즈 | d  | a    | 치수   | e  | h  | k | T-슬롯용<br>DIN 650 | DIN 508에 대<br>한 테스트력<br>F<br>최소 |  | 제품 번호. <sup>1)</sup> |
|----------|----|------|------|----|----|---|------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| [mm]     |    |      | [mm] |    |    |   | [mm]             | [kN]                            | [g]   |                      |
| 열처리 스틸   |    |      |      |    |    |   |                  |                                 |   |                      |
| 12       | M8 | 11,6 |      | 18 | 14 | 7 | 12               | 29                              | 23  | 23010.0123           |

<sup>1)</sup> 이 치수들은 DIN 규격이 아님.

#### 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.