

T-슬롯 용 너트 · DIN 508

23010.0145



제품 설명

T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

재질

- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 흑색 처리

조립


T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.

더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.

그림




주문 정보

| T-슬롯 사이즈 | d | a | 치수 | e | h | k | T-슬롯용 DIN 650 | DIN 508에 대 한 테스트력 F 최소 |  | 제품 번호. ¹⁾ |
|----------|----|----|------|----|----|---|------------------|---------------------------------|---|----------------------|
| [mm] | | | [mm] | | | | [mm] | [kN] | [g] | |
| 열처리 스틸 | 14 | M8 | 13,6 | 22 | 16 | 8 | 14 | 29 | 41 | 23010.0145 |

¹⁾ 이 치수들은 DIN 규격이 아님.

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.