

T-슬롯 용 너트 · DIN 508
23010.0281



제품 설명

T-슬롯 용 너트는 DIN 508에 따라 만들어짐. DIN에 포함되지 않은 다른치수에 대해서도 이용 가능.

재질

- 열처리 스틸, 재질 8, 밝은색

조립


T-너트의 전체 나사산 길이에 대해서 나사 조임이 보장되는 경우에만 T-너트의 전체 하중 용량을 적용할 수 있음.

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.


그림



주문 정보

T-슬롯 사이즈	d	a	치수			T-슬롯용 DIN 650	DIN 508에 대한 테스트팅력 F 최소		제품 번호.
[mm]			e	h	k	[mm]	[kN]	[g]	
열처리 스틸									
28	M24	27,6	44	36	18	28	282	317	23010.0281

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.