

T-볼트 · DIN 787
23030.0061



제품 설명

T-볼트를 DIN 6330 (EH 23070.) 너트와 DIN 6340 (EH 23060.) 와셔에 연결하면 완성된 클램핑 볼트가 된다. 해당 T-볼트는 압연 나사산이 특징.

재질

- 열처리 스틸, 검정색, 단조처리, T-슬롯 유도 부 밀링처리

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.


참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조


추가 제품

- 샤프트 / 평와셔, DIN 6340 열처리
- 클램프 너트, DIN 6330 (높이 1.5 d)

그림



주문 정보

T-슬롯 사이즈 [mm]	d	l	치수 a [mm]	b	e	k	 [g]	제품 번호.
재질 10.9								
6	M6	25	5,6	15	10	4	7,7	23030.0061

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.