

와셔 · 초정밀 디자인

23060.0106




제품 설명

정밀 제조된 와셔의 평행도는 0.05mm.

재질

- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	치수 d <sub>2</sub> [mm]	s	스크류용 [mm]	중량 [g]	제품 번호
열처리 스틸					
6,4	17	3	M6	4,6	23060.0106

적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.