


연결 너트 · (높이 3 d)  
23090.0006



제품 설명

DIN 6330에 따른 육각 너트와 비교하여 연장너트는 스테드 연결 부품으로 적합함.

재질


- 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리

더 많은 정보

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조


그림



주문 정보

d	e	치수 [mm]	m	s	 [g]	제품 번호.
M6	11,5		18	10	8,7	23090.0006

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.