

사이드 클램핑 죠오

23240.0012



제품 설명

큰 클램핑 죠오로 높은 가공물의 측면 클램프가 가능.
클램핑력은 앞과 아래로 작용. 클램핑 플레이트는 바닥이나 홈 쪽으로 회전 가능하다.

재질


몸체

- 주철

클램핑 죠오

- 스틸, 표면 경화처리


그림



주문 정보

b ₁	c	h ₁	h ₂	h ₃	치수		l ₁	l ₂	e	T-슬롯 사이즈 a [mm]	클램핑력		제품 번호.	
					b ₂	[mm]					F ₁	F ₂		
19	8	85	37	99	40	65	177,5	112,5	12	12	8	1,2	4	23240.0012
										14	15	2,2		
										16	20	3,0		
										18	28	4,2		

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.