

리테이닝 캐치·양쪽형

24100.0602



제품 설명

문과 서랍의 잠금장치, 그리고 이송 쉐프트로 사용.
리테이닝 캐치는 인덱싱 4 x 90°(90°마다 멈춤).

재질

레버

- 아연 다이 캐스트, 검은색 RAL 9005와 유사


내부 부품

- 분말금속

나사

- 스텐레스 스틸 A2 (ISO 10642)


그림



주문 정보

d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	치수				WS	로딩력 최대	제품 번호	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
검정색												
M6	9	45	90	19	12	13,3	0,8	6,5	4	500	94	24100.0602

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.