

튜브형 핸들 · straight  
24321.0245



제품 설명

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

재질

손잡이  
• 알루미늄, 아노다이징

Handle shank

• 아연 다이 캐스트  
• 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

캡


• 플라스틱, 밝은 회색

더 많은 정보

참조

스페셜 타입 별도 요청.

그림



주문 정보

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	b <sub>1</sub>	치수 d <sub>2</sub> [mm]	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub> 최소	l <sub>2</sub>	[g]	제품 번호.
RAL 9006과 유사한 은색										
28	300	14	25	M8	50	66	15	314	390	24321.0245

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.