

튜브형 핸들 · straight

24321.0285



제품 설명

튜브형 핸들은 기계 도어 등에 사용할 수 있다.

재질

손잡이

- 알루미늄, 아노다이징

Handle shank

- 아연 다이 캐스트
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

캡


- 플라스틱, 밝은 회색

더 많은 정보


참조

스페셜 타입 별도 요청.

그림



주문 정보

d_1	l_1 $\pm 0,25$	a	b_1	치수 d_2 [mm]	h_1	h_2	h_3 최소	l_2	 [g]	제품 번호.
RAL 9006과 유사한 은색										
30	400	17	27	M8	51	68	15	417	418	24321.0285

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.