

핸드휠 · DIN 950 경금속  
24590.0516



제품 설명

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

재질

핸드휠  
· 경금속 AI

기계 핸들 DIN 39 EH 24450.

· 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

더 많은 정보

추가 제품

- 샤프트-와셔
- 회전형 기계 조작 핸들, DIN 98

그림



그림 1

그림 2

허브 키 홈의 방향은 그림에 표시된 것과 다를 수 있습니다.

주문 정보

| 치수   |                      |                |                |                |                     |                | 허브 키웨이,<br>DIN 6885 시트 1 |                | 분할수<br>z | 해당 기계 핸들<br>DIN 39 / DIN 98 | [g] | 제품 번호. |            |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------|-----------------------------|-----|--------|------------|
| d <sub>1</sub>                                       | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub>           | b <sub>3</sub> |          |                             |     |        | t          |
| 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2 |                      |                |                |                |                     |                |                          |                |          |                             |     |        |            |
| 140  | 16                   | 30             | M8             | 20             | 39                  | 19             | 64                       | 5              | 18,3     | 3                           | 20  | 420    | 24590.0516 |

적용 예



규정 준수

**RoHS 준수**

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

**SVHC 재질을 미포함**

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

**식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음**

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**분쟁 광물 포함하지 않음**

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.