

## 별모양 손잡이 · DIN 6336 스텐레스 스틸 다이 캐스트

24661.0463



### 제품 설명

별 모양 그림은 DIN 6336에 따라 제조 되었습니다.

### 재질

#### 손잡이

- 스텐레스 스틸 A2, 무광 처리

### 그림




그림 1




그림 2




그림 3





그림 4





그림 5

### 주문 정보

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	치수 d <sub>4</sub> [mm]	h <sub>2</sub>	t <sub>1</sub> 최소	 [g]	제품 번호.
압나사, 막힌 홈, E 형 - 그림 5						
63	20	M12	40	22	296	24661.0463

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

#### 식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.