

별모양 손잡이 · DIN 6336 플라스틱  
24670.0250



제품 설명

재질


부쉬

- 스틸, 아연 도금처리

손잡이

- DIN 7708 - 열가소성 수지 플라스틱 (PF 31), RAL 9005와 유사한 검정색

그림



주문 정보

| 치수             |                |                |                |                |                | 최대<br>[°C] | [g] | 제품 번호.     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>7</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> | t <sub>3</sub> |            |     |            |
| 나사형 부싱, K형, 스틸 |                |                |                |                |                |            |     |            |
| 50             | M10            | 22             | 17             | 32             | 18             | 110        | 40  | 24670.0250 |

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.