

높은 널링 스크류 · DIN 464

24790.0319



제품 설명

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

- steel, blackened
- steel, zinc-plated by galvanization
- stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

모든 널링된 나사는 일체형으로 제작된다.

공식 표준 시트에서는 모두 머리까지 나사산을 가지고 있지만, 나사산 끝 부분에는 산이 없다.

재질

- 스테인레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

더 많은 정보

참조

널링 피치 및 널링 깊이는 DIN 규격과 차이가 있을 수 있음.

추가 제품

- 평면 널링 스크류, DIN 653

그림



주문 정보

d ₁	l	d ₂	치수 [mm]	d ₃	h	k	중량 [g]	제품 번호
M5	20	20		10	11,5	4	16	24790.0319

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.