

경첩·나사 고정용 홀이 있는 형  
25160.0050



제품 설명

이 경첩은 작고 견고한 디자인과 결합된 나사산이 특징이다.

재질


- 나사 핀
- 스테인리스 스틸
- 몸체
- 아연 다이 캐스트, 크롬처리
- 축
- 스테인리스 스틸

더 많은 정보

추가 제품

- 스페이서 플레이트, 경첩용

그림



주문 정보

b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	치수 h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub> +0,5	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	제품 번호.	
[mm]												[g]	
아연 다이 캐스트, 크롬처리													
40	25	14	M5	4	9	5	5,5	11	40	25	12	61	25160.0050

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.