


경첩·나사 고정용 홀이 있는 형
25160.0155



제품 설명

이 경첩은 작고 견고한 디자인과 결합된 나사산이 특징이다.

재질

나사 핀

- 스테인리스 스틸

몸체

- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리

축


- 스테인리스 스틸

더 많은 정보

추가 제품

- 스페이서 플레이트, 경첩용

그림



주문 정보

| 치수 | | | | | | | | | | | | | [g] | 제품 번호 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|-------|
| b ₁ | b ₂ | b ₃ | d ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ +0,5 | l ₁ | l ₂ | l ₃ | | | |
| 아연 다이 캐스트, 은색 | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 30 | 18,5 | M6 | 6 | 11,5 | 6 | 6,5 | 13 | 50 | 30 | 12 | 103 | 25160.0155 | |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수 안전 및 독성 물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.