

SIMPLEX 소프트 페이스 망치 · 고무성분/나일론; 주철 하우스징과 고품질의 짧은 나무 손잡이 포함 3028.082



제품 설명

이 SIMPLEX 소프트 페이스 해머에는 극히 짧은 손잡이가 있습니다. 손잡이 끝이 부딪히는 것을 방지하는 컴팩트한 디자인.

합성 고무와 나일론 인서트 조합으로 제공되는, SIMPLEX 3028시리즈는 광범위한 응용 분야에서 적용되므로 금속 가공 산업에 널리 사용됩니다.

내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

나일론 인서트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 킬리티를 제공하며, 최대 강도와 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우스징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

고품질, 진동 감소, 인체 공학적인 모양의 매우 짧은 나무 손잡이는 그립 부분이 이중 래커 처리되어 있어 먼지에 강합니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 나일론 (흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 윤활유 및 오일에 내성) 인서트 조합의 SIMPLEX 소프트-페이스 망치 D80mm.
- 극히 짧은 핸들, 핸들의 끝 부분이 부딪히지 않습니다.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우스징.
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- Halder 베스트셀러.

적용 범위

각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 수리 및 유지보수 작업

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø	치수 길이 x 높이 [mm]		길이 x 넓이 x 높이 [mm]	핸들 전	중량 [g]	GTIN	proflid@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
80	175	325	325 x 175 x 80	아주 짧은	2790	4030618312932	AAA905c002	21-04-09-16	3028.082

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.