

SIMPLEX 대형 해머들 · "스탠드-업" 합성 고무 / 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

3028.281



제품 설명

합성 고무 / 나일론 인서트 조합을 제공하는 SIMPLEX D60mm와 D80mm 슬래지 망치는 광범위한 응용 분야를 포괄하므로 금속 가공 산업에서 널리 사용 된다. Halder 사가 만든 이 베스트 셀러 아이템은 더욱 발전되었다:

독창적인 모양을 자랑하는 "스탠드-업"(3202.2) 이 있는 고무 인서트는 해머가 머리에 단단히 설 수 있도록 하고 망치를 잡기위해 구부릴 필요성을 줄여 훨씬 더 인체 공학적이고 친화적인 방식으로 작업할 수 있게 한다. 내마모성, 충격 완충 및 무취의 입증된 합성 고무는 기존 고무 망치보다 훨씬 더 긴 서비스 수명을 제공한다.

나일론 인서트(3208 시리즈)는 뛰어난 품질을 제공하며 최대 강도와 고유한 내구성을 결합한다. 이것은 압출되고 매우 균질한 재료로 구성된다. 따라서 사출 성형 플라스틱 인서트에 비해 내마모성과 내구성이 훨씬 더 우수하며 영하의 온도에서도 칩이 발생하지 않는다. 또한 오일 및 윤활유에도 강하다.

70cm 히코리 나무 손잡이가 있어 서있는 위치에서 슬래지 망치를 쉽게 잡을 수 있다.

주철로 만들어진 하우징에는 높은 수준의 파손 저항을 제공하는 통합 핸들 보호 슬리브가 있다.

스마트한 SIMPLEX 원칙에 따라 모든 구성요소를 교체하고 개조할 수 있다. 이것은 돈과 자원 모두를 절약하는 것으로 해석된다. 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다.

또한 대형 해머가 있는 타입입니다.

제품 특징:

- Halder 사의 최고 판매 제품의 추가 개발: "스탠드-업"(3202.2) 고무 인서트와 70cm 핸들이 결합되어 등받이에 친화적인 작업을 보장하고 숙일 필요를 줄일 수 있습니다.
- 합성 고무(검정색, 중간 강도, 충격 완충, 무취, 저마모) / 나일론(흰색, 경질, 높은 내마모성, 영하 온도에서 칩 발생 없음, 오일 및 윤활유 저항성)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 슬래지 망치.
- 길이 70cm의 히코리 손잡이는 서 있는 자세에서 쉽게 잡을 수 있습니다.
- 핸들 보호 슬리브가 통합되어 있고 내파손성이 뛰어난 주철 하우징.
- 모든 부품을 교체 / 개조할 수 있어 비용과 자원을 크게 절약할 수 있음.
- 이 버전은 D60mm와 D80mm 크기로 제공됩니다, 또한 대형 해머가 있는 타입입니다.
- Halder 베스트셀러.

적용 범위

각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 수리 및 유지보수 작업

이 망치는 "스탠드-업"의 특수한 인서트를 삽입할 수 있는 통합된 하우징을 가지고 있습니다.

재질

손잡이

- 히코리 나무 자루

인서트 1

- 합성 고무, 검정색, "스탠드-업"
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 윤활유 및 오일에 내성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	제품 번호
80	175	800	800 x 175 x 80	3520	4030618312468	AAA938c002	3028.281

## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.