

## SIMPLEX용 도끼날 · 얇은 형 3210.750



### 제품 설명

이 낙하-단조 처리되고 경화 처리된 도끼 날은 둥글게 연마 처리되었습니다. 이는 도끼가 나무에 끼는 것을 막고 쪼개기 동작을 보존합니다.

가느다란 형상은 도끼날이 이상적으로 침엽수 쪼개기 작업을 할 수 있도록 합니다.

930g의 무게는 도끼 망치가 더 훨씬 더 무겁게 만들어졌으므로 쪼개기 작업에 크게 기여합니다. 부착된 플라스틱 슬리브는 도끼날 인서트를 SIMPLEX 하우징에 고정(클램프)할 수 있습니다.

이 도끼 날은 3011.750에만 장착 가능합니다!

이 버전으로 업그레이드하는 것은 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

- SIMPLEX 도끼에 장착 가능한 도끼날 인서트
- 가는 모양의 낙하-단조된 도끼 날
- 침엽수 나무 쪼개기에 이상적.
- 경화 처리 및 연마 처리.
- 둥글게 연마 처리, 나무에 끼지 않게 함.
- 930g의 무게는 큰 무거움과 뛰어난 쪼개기 작업을 제공함.
- SIMPLEX 하우징 내부에 클램핑용 플라스틱 슬리브.
- 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- 주철하우징 3011.750에만 장착 가능!

### 재질

인서트

- 고품질 카본 스틸, 낙하 단조 처리 및 경화 처리
- 플라스틱 소켓 포함

### 조립

도끼 날 3210.750은 주철 하우징 3011.750에 장착해야 합니다.

### 더 많은 정보

### 참조

하우징내 고정 장치에 대한 특허권 등록

### 주문 정보

Ø		치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
50	100	130 x 100 x 32,5		930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

### 규정 준수

#### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

#### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

#### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.