

BLACKCRAFT 망치(방폭) · 파손 방지 스틸 튜브 손잡이, PUR로 둘러싸인 인체공학적이고 미끄럼 방지처리된 손잡이

3379.060



제품 설명

BLACKCRAFT 망치의 튜브형 헤드는 금속 볼들로 채워져 있습니다. 그 결과 효과는 망치의 타격면이 공작물에 부딪힐 때 금속 볼들의 에너지가 약간의 지연과 함께 전달됩니다.

줄어든 반동은 충격 에너지를 완벽한 효율로 흡수할 수 있도록 합니다. 그 결과 엄청난 규모의 영향으로 이어집니다. 게다가, BLACKCRAFT 망치는 일반 쇠파망치와 비교해서 안전성이 크게 향상되고, 관절에 무리가 가지 않고, 소음을 크게 줄인 작업을 가능하게 합니다.

BLACKCRAFT는 폴리우레탄 코팅으로 완전히 덮여 있습니다. 소프트-페이스 망치가 부식되지 않도록 유지하는 것 뿐만 아니라 이 코팅은 공작물을 보호하고, 잘못 타격했을 경우 생기는 긁힘과 스파크를 방지하며, 추가적인 진동 저감 효과가 있습니다. 타격면의 두꺼운 폴리우레탄 층은 긴 사용 수명을 보장합니다.

BLACKCRAFT는 파손 방지 강철 튜브 손잡이와 인체공학적, 미끄럼 방지 그리프로 더욱 차별화되었습니다.

이 버전은 D40mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품특징:

- 강한 타격을 위한 무반동.
- 소음 감소 및 이음새가 완만함.
- 폴리우레탄 코팅으로 완전히 덮여 있음: 부식 방지, 공작물에 긁힘 방지, 잘못 타격했을 경우 생기는 스파크 방지, 추가적인 진동 저감 효과.
- 타격 측면의 두꺼운 폴리우레탄 코팅으로 인해 긴 사용 수명.
- 인체공학적, 미끄럼 방지 및 파손 방지 강철 튜브 손잡이.
- D40mm부터 D60mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

승용차 및 트럭의 조립 및 유지보수 작업용, 타이어 교체, 자동차 차체 작업, 이물질 제거 작업, 가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 끈게 펴는 작업, 금속 판재 성형, 유지보수 작업, 민감한 표면이 있는 요소의 작업

재질

손잡이

- 스틸 튜브 고무 손잡이

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
60	120	315	315 x 120 x 60	1300	4030618301837	AAA905c002	21-04-09-16	3379.060

적용 예





규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.