

무반동 펀치 · 무반동

3408.040



제품 설명

Halder의 3408시리즈는 D20mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈의 무반동 펀치를 제공합니다. 무반동 펀치는 사실상 손잡이가 없는 소프트-페이스 망치로, 사용자가 망치헤드를 손으로 직접 잡을 수 있습니다. 접근성이 제한적인 망치로 작업하기 불가능한 상황에 사용하는데 적합하며, 또한 공작물을 완전히 정밀하게 타격하거나, 최소의 힘으로 작업을 필요로 하는 상황에 정확히 타격을 적용하는데 적합합니다.

이러한 작은 도움을 주는 무반동 펀치는 특수한 나일론으로 만들어진 교체 가능하고, 소음 감소, 뛰어난 내마모성과 깨짐 방지 헤드가 양쪽에 장착되어 있습니다.

금속 볼들이 가득 차 있는 무반동 공구입니다. 그 결과 효과는 망치의 타격면이 공작물에 부딪힐 때 금속 볼들의 에너지가 약간의 지연과 함께 전달됩니다. 줄어든 반동은 충격 에너지를 완벽한 효율로 흡수할 수 하여, 관절에 무리가 가지 않고, 소음을 크게 줄인 작업을 가능하게 합니다.

제품특징:

- 무반동.
- 뛰어난 내마모성과 깨짐 방지 성질의 특수 나일론으로 제작된 교체 가능한 헤드가 양쪽 끝에 장착되어 있음.
- 저소음 및 최소의 힘으로 부드러운 작업을 가능하게 함.
- 필요한 충격력의 정확한 적용.
- 접근성이 제한적인 환경을 위한 솔루션.
- D20mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

접근이 제한된 조립/수리/유지 보수 작업

재질

인서트

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

조립

교체가능한 나일론 인서트

더 많은 정보


추가 제품

- 낙하 망치/펀치 키트, 4 개

주문 정보

Ø		치수 길이 x 너이 x 높이 [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
40	160	160 x 40 x 40	[g] 785	4030618302124	AAA905c002	21-04-07-02	3408.040

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.