

BASEPLEX 망치 · 나일론 / 초산섬유소수지, 아연 합금 하우징과 나무 손잡이 포함

3968.050



제품 설명

BASEPLEX는 제품 라인에서 가격 엔트리 모델을 대표하는 동시에 Halder의 고품질 표준에 의심할 여지없이 부합합니다. BASEPLEX 3968시리즈는 초산섬유소수지와 나일론 조합으로 구성되어 있습니다. 빨간색 초산섬유소수지 인서트는 경질이고 윤활유 및 오일에 내성이 있습니다. 흰색 빨간색 초산섬유소수지 인서트보다 약간 경질이며 내마모성 성질을 가지고 있습니다. 고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인서트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있습니다. 나무 손잡이는 인체공학적이고 광택 처리되었습니다. 인서트와 손잡이는 교체 가능합니다. 이 버전은 D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다.

제품 특징:

- 초산섬유소수지 (빨간색, 경질, 윤활유 및 오일에 내성)와 나일론 (흰색, 내마모성) 인서트 조합의 BASEPLEX 소프트-페이스 망치
- 익숙해진 Halder품질의 제품군에서 가격 엔트리 모델.
- 고품질 아연 다이캐스트로 제작된 본체는 과한 타격에 대한 보호 역할을 하고 인서트를 장착하기 위한 고급 기술이 적용된 홀더가 내장되어 있음.
- 인체공학적, 광택 처리된 나무 손잡이.
- 인서트와 손잡이는 교체 가능.
- D25mm부터 D50mm까지 다양한 사이즈로 제공됨.

적용 범위

쉬운 작업부터 난이도 중간 작업까지용, 설치 작업

재질

손잡이

- 목재

인서트 1

- 나일론, 흰색
- 경질
- 내마모성
- 조각나지 않음
- 윤활유 및 오일에 내성

인서트 2

- 초산섬유소수지 (cellulose acetate), 빨간색
- 경질
- 윤활유 및 오일에 내성

케이스

- 아연 다이 캐스트

주문 정보

Ø			치수 [mm]	길이 x 넓이 x 높이	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
50	115	340		340 x 117 x 50	940	4030618304173	AAA905c002	21-04-09-16	3968.050

적용 예









규정 준수

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

식수안전 및 특성물질 관리법 물질 포함



납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.