

주문 정보

치수												위치 홀 최대	전단저항, 2전단					표준 설명	제품 번호
일반 직경 A	A	A	클램핑 길이 L +0,02 0	B	C	D	E	F	G	H	J		최소	최대	최소	최대			
	최소	최대		±0,005	0 -0,04	최대	최대	최소	최대	최소	최소		[내부]	[lb]	[°F]	[g]			
[내부]												[내부]	[lb]	[°F]		[g]			
1/4	0,247	0,2485	2,7	0,289	0,29	0,31	0,53	1,06	1,5	0,78	0,08	0,254	9.200	-65	200	36,5	MS17987C427 / NAS1334C6C27D	4213.B27	

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.