


스페이서

EH 1007.400 - EH 1108.300




제품 설명

이 장착 요소는 T 슬롯 시스템의 시스템 부분입니다.

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



주문 정보

시스템	치수			[g]	제품 번호.
	d ₁	d ₂ [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	1007.400
V40	8,5	39,5	3	30	1007.500
V40	8,5	24,0	4	12	1007.600
V40	8,5	39,5	4	37	1007.700
V40	8,5	24,0	5	15	1007.800
V40	8,5	39,5	5	46	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	27	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	65	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	36	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	86	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	44	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	107	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	85	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	208	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	170	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	417	1108.300

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.