

스러스트 앵글

EH 1020.300 - EH 1121.500




제품 설명

재질

- 회 주철, 인산염 처리, 연마처리

그림



주문 정보

시스템	b	l ₁	l ₂	치수				스크류용	y	[g]	제품 번호
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
				[mm]				[mm]	[mm]		
V40	24,5	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	167	1020.300
V40	38,0	42	20	52	10,5	20	40	M 8	8	303	1021.500
V70	37,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	770	1120.300
V70	66,0	67	35	90	20,0	35	70	M12	12	1501	1121.500

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.