

스러스트 앵글

EH 1120.400 - EH 1122.300




제품 설명

재질

- 회 주철, 인산염 처리, 연마처리

그림



주문 정보

시스템	b	h ₁	치수				웹(web) 위치	[g]	제품 번호
			h ₃	h ₄	h ₅	h ₆			
V70	37	140	69	104	-	-	왼쪽	1546	1120.400
V70	37	200	69	104	139	174	왼쪽	1820	1120.500
V70	37	140	69	104	-	-	오른쪽	1450	1121.000
V70	37	200	69	104	139	174	오른쪽	1840	1121.100
V70	66	140	69	104	-	-	왼쪽	2970	1121.600
V70	66	200	69	104	139	174	왼쪽	3753	1121.700
V70	66	140	69	104	-	-	오른쪽	2970	1122.200
V70	66	200	69	104	139	174	오른쪽	3466	1122.300

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.