

T-클램핑 블록

EH 1131.500 - EH 1131.700




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



주문 정보

시스템	치수			[g]	제품 번호
	l ₁	l ₂	l ₃		
V70	23,5	13,5	-	106	1131.500
V70	40,0	14,0	12	183	1131.600
V70	69,0	14,5	40	326	1131.700

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.