

고정 드릴링 써포트 · 조절형
EH 1163.000 - EH 1163.300




제품 설명

재질

- 스틸, 표면-경화처리, 연삭처리

그림



주문 정보

시스템	치수												[g]	제품 번호
	b ₁	b ₂	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	h ₁	h ₂	h ₃		
V70/L12	28	13	9,9	24	32	88	74	25	24	36 - 45	22	16	381	1163.000
V70/L12	38	13	16,9	30	42	108	89	40	27	44 - 54	26	20	800	1163.100
V70/L12	48	17	24,8	45	55	108	84	25	27	54 - 68	32	26	1391	1163.200
V70/L12	58	17	34,9	52	68	128	99	40	27	68 - 82	44	38	3000	1163.300

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.