

클램핑 헤드

EH 1514.700 - EH 1614.700




제품 설명

재질

- 스틸, 흑색처리


그림



주문 정보

| 시스템 | l ₁ | l ₂ | h ₁ | h ₂ | 치수 | | | | | y | 스크류용 | [g] | 제품 번호. |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|------|------|----------|
| | | | | | h ₃ | h ₄ | h ₅ | h ₆ | d | | | | |
| L12 | 74,8 | 30 | 25 | 80 | 65 | 40 | 12,0 | 67,0 | M12 | 12 | M12 | 1800 | 1514.700 |
| L16 | 90,0 | 35 | 30 | 90 | 75 | 50 | 12,5 | 72,5 | M16 | 16 | M16 | 2800 | 1614.700 |

적용 예



규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.