

클램핑 바

EH 1533.000 - EH 1633.200




제품 설명

재질

- 스틸, 흑색처리

그림



주문 정보

시스템	치수				y	스크류용	[g]	제품 번호.
	l ₁	b ₁	l ₂	h				
L12	74	30	50,0	15	12	M12	364	1533.000
L12	95	30	70,3	15	12	M12	510	1533.200
L16	85	35	50,0	14	16	M16	467	1633.000
L16	105	35	70,3	14	16	M16	629	1633.200

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.